

Garant
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 30mm

Données de commande

N° commande	319136 30
GTIN	4067263238102
Classe d'article	31V

Description
Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT Eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Largeur de queue b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI