

Garant

Porte-outils VDI GARANT Master eco, forme C4 axial, à gauche, Queue Ø d1: 50mm



Données de commande

N° commande	319136 50
GTIN	4067263238126
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

h_5	50 mm
Largeur de queue b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Code couleur queue VDI	VDI 50
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI