

metabo**Visseuse à chocs sans fil, sans batterie, Type: 18LTX300**

Données de commande

N° commande	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Couples élevés pour applications de vissage difficiles.

Les visseuses à chocs sans fil de la classe LTX sont disponibles au choix avec un couple maximum de 300 Nm, 800 Nm ou 1750 Nm. Parfaitement adaptées aux travaux de vissage nécessitant une grande puissance dans toutes les plages de puissance. Elles sont également équipées d'un mode APS (Automatic Power Shift):

- **Dévisage en mode APS: empêche la vis/l'écrou de tomber grâce à la réduction automatique de la vitesse après le dévisage.**
- **Vissage en mode APS: empêche le serrage excessif de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après le premier coup.**

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2 pouce et 300 Nm.**
- **Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors de chaque utilisation.**
- **Travail générant peu de chocs en retour avec couple très élevé.**
- **Douze vitesses de rotation/couples pour un large éventail d'applications.**
- **Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.**

- **Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.**
- **Avec crochet de ceinture pratique, se fixant à droite ou à gauche.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Sans batterie, chargeur ni valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Poids sans batterie	1,1 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Couple initial de décollement max.	480 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Couple maximal	300 Nm
Emballage	Metabox
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Utilisation type	Heavy Duty
Référence fabricant	SSW 18 LTX 300 BL
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Niveaux de couple	12
Type de moteur	sans balais
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups max.	3750 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2650 min ⁻¹
Type de produit	Boulonneuse

