

**metabo****Visseuse à chocs sans fil avec batterie LiHD, Type: 18LTX1750****Données de commande**

N° commande	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Couples élevés pour applications de vissage difficiles.**

Les visseuses à chocs sans fil de la classe LTX sont disponibles au choix avec un couple maximum de 300 Nm, 800 Nm ou 1750 Nm. Parfaitement adaptées aux travaux de vissage nécessitant une grande puissance dans toutes les plages de puissance. Elles sont également équipées d'un mode APS (Automatic Power Shift):

- **Dévisage en mode APS: empêche la vis/l'écrou de tomber grâce à la réduction automatique de la vitesse après le dévisage.**
- **Vissage en mode APS: empêche le serrage excessif de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après le premier coup.**

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 3/4 pouce et 1750 Nm.**
- **Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors de chaque utilisation.**
- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**
- **Très performante pour les applications de vissage difficiles.**
- **Travail générant peu de chocs en retour avec couple très élevé.**

- **Douze vitesses de rotation/couples pour un large éventail d'applications.**
- **Lampe de travail intégrée pour éclairer la zone de travail.**
- **Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.**
- **Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu'une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.**

**Avantage(s):****Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

Avec 2x batteries LiHD, chargeur et metaBOX.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Couple initial de décollement max.	2100 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Niveaux de couple	12
Dimensions du porte-outils	3/4 pouce
Couple maximal	1750 Nm
Poids sans batterie	3 kg
Référence fabricant	SSW 18 LTX 1750 BL
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie	5,5 Ah
Utilisation type	Heavy Duty
Type de moteur	sans balais
Nombre de batteries incluses	2
Emballage	Metabox
Porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups max.	2450 min <sup>-1</sup>
Poids, batterie comprise	4 kg

Vitesse de rotation à vide

0 - 1650 min<sup>-1</sup>

Type de produit

Boulonneuse