

Garant

Données de commande

N° commande	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Vis pour plaquette	269028 49
Système	DM
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SVUCL
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Angle d'attaque	93 degré
Longueur totale L	32 mm
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Déport L_3	27 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

