

Garant

Données de commande

N° commande	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Classe d'article	29D

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Code ISO Tête de coupe interchangeable	PDUNL
Déport L_3	27 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Longueur totale L	26 mm
Vis de levier	259018 18
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Système	DM
Angle d'attaque	93 degré

Sous-plaquette	269005 14
Série	Master Mute
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Levier	259015 19
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe