

**Garant**

## Données de commande

N° commande	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Classe d'article	29D

## Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

## Description technique

Longueur totale L	26 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Déport $L_3$	27 mm
Vis de levier	259018 18
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Angle d'attaque	95 degré
Sous-plaquette	269005 13
Série	Master Mute

Système	DM
Levier	259015 18
Code ISO Tête de coupe interchangeable	PCLNL
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe