


**Garant****Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 2mm****Données de commande**

N° commande	273709 2
GTIN	4067263736714
Classe d'article	21L

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Largeur de gorge w	2 mm
Application principale	N
Application secondaire	Ti
Condition de coupe	Continue
Nuance	HU7310
Rayon d'angle R	0,05 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	350 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		