

**metabo****Perceuse-visseuse sans fil sans batterie, Type: BSLTXBLI****Données de commande**

N° commande	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.**

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**
- **Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.**
- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**

· **Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l'utilisateur.**

· **Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts se fixant à droite ou à gauche.**

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

**Avantage(s):**

**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

**Livraison:**

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Nombre de batteries incluses	0
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Couple max. dur	130 Nm
Utilisation type	Heavy Duty
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Emballage	Metabox
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	BS 18 LTX BL I
Type de moteur	sans balais
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Couple max. doux	65 Nm
Poids sans batterie	1,7 kg
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Poids, batterie comprise	2,2 kg

Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13

## Accessoires

Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4