

metabo**Perceuse-visseuse sans fil sans batterie avec Quick-System, Type: BSLTX3BLQI****Données de commande**

N° commande	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.**

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**
- **Perceuse-visseuse 3 vitesses extrêmement puissante avec vitesse de rotation élevée pour une plage d'utilisation étendue et une progression de perçage encore plus rapide, notamment dans les applications métalliques lourdes.**

- **Mandrin puissant avec fonction de resserrage pour empêcher le glissement de l'outil et concentricité maximale.**
- **Système Metabo QuickPlus: changement rapide du mandrin et de l'outil pour un travail flexible en cas de contraintes maximales.**
- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**
- **Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts se fixant à droite ou à gauche.**

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à changement rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Type de moteur	sans balais
Couple max. doux	65 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Utilisation type	Heavy Duty
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Nombre de batteries incluses	0
Emballage	Metabox
Couple max. dur	130 Nm
Référence fabricant	BS 18 LTX-3 BL Q I
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion

Vitesse de rotation à vide	0 - 450 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 4000 min ⁻¹
Poids, batterie comprise	3 kg
Poids sans batterie	2 kg
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, sans batterie

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55