

metabo**Perceuse-visseuse sans fil avec batterie Li-Ion, Type: BSLTXBLI****Données de commande**

N° commande	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick System.**

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** claire et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**
- **Perceuse-visseuse sans charbons offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**

- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**
- **Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l'utilisateur.**
- **Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.**
- **Avec crochet de ceinture pratique et porte-embouts, se fixant à droite ou à gauche.**

Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention "BL" dans la désignation. Ils sont également dotés d'une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries, chargeur et metaBOX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Référence fabricant	BS 18 LTX BL I
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Capacité de la batterie	4 Ah
Emballage	Metabox
Couple max. dur	130 Nm
Type de moteur	sans balais
Couple max. doux	65 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Nombre de batteries incluses	2
Poids sans batterie	1,7 kg

Poids, batterie comprise	2,4 kg
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000 min ⁻¹
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en METABOX

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55