



## Fraise à dresser à 90° MEC17, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm



### Données de commande

N° commande	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d'obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d'arêtes réduit.

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Longueur totale $L_{tot}$	92 mm
Plaquette adaptée	BDMT 170408
Ø dents $D_c$	25 mm
Vis pour plaquette	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longueur de col $L_1$	36 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15,7 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	16,6 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	48 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	43 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,86 degré

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229709
----------------	--------