

metabo**perceuse, Type: BE850-2**

Données de commande

N° commande	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

La perceuse adaptée à chaque diamètre de perçage.

Chaque perceuse dispose d'une plage optimale de vitesses de rotation pour certains diamètres de perçage ainsi que d'une broche avec six-pans pour embouts de vissage, permettant une utilisation même sans mandrin. Le mandrin à serrage rapide Futuro Plus garantit des résultats de perçage précis grâce à un resserrage automatique pendant le perçage.

- **Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.**
- **Pont à charbons pivotant pour une puissance maximale même en rotation à gauche, par ex. pour desserrer des vis bloquées.**
- **Débrayage de sécurité Metabo S-automatic: débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.**
- **Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.**
- **Engrenages à deux vitesses.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Rotation droite/gauche.**
- **Broche avec six-pans pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.**
- **Poignée avec surface Softgrip antidérapante.**
- **Douille à bille protégeant le câble pour une liberté de mouvement optimale lors du travail.**

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus et poignée supplémentaire.

Description technique

Puissance absorbée	850 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3100 min ⁻¹
Ø collier de serrage	43 mm
Rotation gauche/droite	oui
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1 ^{ère} vitesse	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 2 ^{ème} vitesse	25 mm
Couple maximal	36 Nm
Couple maximal	14 Nm
Poids	2,6 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2 ^{ème} vitesse	8 mm
Longueur câble	4 m
Référence fabricant	BE 850-2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1 ^{ère} vitesse	40 mm
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1100 min ⁻¹
Type de produit	perceuse