

metabo**Perceuses à percussion, Type: SBEV1300-2****Données de commande**

N° commande	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perçage à percussion avec une protection élevée de l'utilisateur.**

Les perceuses à percussion sont équipées du débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de blocage du foret, l'entraînement est immédiatement désaccouplé mécaniquement afin de minimiser le couple de retour vers l'utilisateur.

- **Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après une coupure de courant.**
- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Broche avec six-pans pour embouts de vissage permettant de travailler sans mandrin.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC): système électronique à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.**
- **Carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.**
- **Pont à charbons pivotant pour une puissance maximale même en rotation à gauche, par ex. pour desserrer des vis bloquées.**
- **Rotation droite/gauche.**
- **Protection contre la surcharge: protège le moteur contre la surchauffe.**

- **Douille à bille protégeant le câble pour une liberté de mouvement optimale lors du travail.**
- **Indicateur d'usure des charbons.**

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, poignée supplémentaire, butée de profondeur et metaBOX.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	22 mm
Poids	2,8 kg
Longueur câble	4 m
Nombre de coups max.	58900 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Couple maximal	16 Nm
Couple maximal	44 Nm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3100 min ⁻¹
Emballage	Metabox
Référence fabricant	SBEV 1300-2
Puissance absorbée	1300 W
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1100 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	25 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Capacité de serrage du mandrin	1 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 3100 min ⁻¹
Type de produit	Perceuses à percussion