

metabo**Marteau perforateur UHEV2860-2****Données de commande**

N° commande	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Un concentré de puissance pour le perçage à percussion.**

Le marteau perforateur est doté d'un mécanisme de percussion hautes performances avec un mécanisme de frappe pneumatique précis qui génère des frappes avec une énergie de percussion maximum et une pression d'appui minimum. **Metabo Quick:** changement de mandrin rapide et sans outil.

Marteau multifonctions avec 4 fonctions: **perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage.**

- **Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Débrayage de sécurité: débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité.**
- **Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation et la vitesse de frappe.**
- **Réducteur à deux vitesses: deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Mécanisme de percussion hautes performances logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium: durable et robuste.**
- **Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée.**
- **Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière.**

- **Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après une coupure de courant.**
- **Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable.**
- **Douille à bille protégeant le câble pour une liberté de mouvement optimale lors du travail.**

Livraison:

Avec poignée supplémentaire et butée de profondeur. Avec mandrin marteau et mandrin à serrage rapide.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Energie de frappe	3,4 J
Puissance absorbée	1100 W
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	28 mm
Longueur câble	4 m
Référence fabricant	UHEV 2860-2 Quick
Forme du porte-outils	SDS Plus
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	6 mm
Emballage	Metabox
Nombre de coups max.	4500 min ⁻¹
Poids	3,3 kg
Vitesse de rotation à vide	0 - 900 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 min ⁻¹
Tension nominale	230
Type de produit	Marteau perforateur