

**Garant****Fraise à copier à 93°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm**

## Données de commande

N° commande	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Classe d'article	210

## Description

**Exécution:**

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise. Extensibles à volonté grâce au raccord fileté.

**Utilisation:**

Empêche le blocage des copeaux, notamment pour le fraisage de poches profondes.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

## Description technique

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	35 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Filetage attachement M	M12
Ø dents D <sub>c</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	VDGT 11T2..
Nombre de dents Z	3

Perçage par interpolation $a_p$	3,5 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	4,01 degré
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	21,4 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	48 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219801
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm	211750 0,9