

**melabo****Meuleuses droites, Type: GE710C****Données de commande**

N° commande	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:**

Les meuleuses droites de Metabo® font partie des machines les plus fines et les plus compactes du marché. Les moteurs puissants des meuleuses droites sur secteur et sans fil offrent une productivité maximale et une grande précision dans toutes les applications.

- **Collet précis pour une utilisation fixe.**
- **Niveaux de vitesse de rotation présélectionnables.**
- **Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour un travail en toute sécurité.**

**Modèle compact** et particulièrement court pour travailler sur des arrondis intérieurs ou d'autres endroits exigus.

**Livraison:**

Pince de serrage 6 mm, 2 clés à fourches.

**Remarque(s):**

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

**Description technique**

Poids	1,4 kg
Plage de vitesses de rotation	13000 - 34000 min <sup>-1</sup>
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	710 W

Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Référence fabricant	GE 710 Compact
Vibrations maximales suivant EN	6,8 m/s <sup>2</sup>
Type de produit	Meuleuses droites