

metabo**Satineuses, Type: SE17-200**

Données de commande

N° commande	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Puissante satineuse avec moteur puissant de 1700 W pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage ultra-brillant.

- **Poignée fine pour un guidage optimal.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Blocage de broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide des accessoires.**
- **Réglage rapide et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire.**
- **Broche de serrage silencieuse et crabotée pour un résultat de ponçage homogène.**
- **Protection contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**
- **Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**

Livraison:

Avec poignée supplémentaire.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
-------------------------	----------------------------

Poids	2,9 kg
Référence fabricant	SE 17-200 RT
Puissance absorbée	1700 W
Longueur câble	4 m
Plage de vitesses de rotation	800 - 3000 min ⁻¹
Porte-outils	M 14
Longueur rouleau abrasif	50 - 100 mm
Couple	17 Nm
Ø rouleau abrasif	100 - 200 mm