

metabo**Ponceuses pour soudures d'angle, Type: KNSE9-150****Données de commande**

N° commande	077765 KNSE9-150
GTIN	4007430298867
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Meuleuse pour soudures d'angle très plate de 950 W pour le travail des soudures d'angle en acier inoxydable dans des espaces restreints.

- **Réducteur à deux vitesses pour un travail efficace.**
- **Capot de protection amovible réglable sans outils.**
- **Protection contre la surcharge, démarrage progressif, protection anti-redémarrage.**
- **Balais autorupteurs pour la protection du moteur.**
- **Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage: pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.**
- **Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie.**
- **Engrenage planétaire robuste pour une durée de vie particulièrement longue.**
- **Entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien pour une longue durée de vie.**

Livraison:

Capot de protection, poignée supplémentaire, 1× disque compact en nylon (150×6×25,4 mm; moyen), 1× disque compact en nylon (150×6×25,4 mm; très fin), 2× disques compacts en nylon (150×3×25,4 mm; moyen), 1× lime de polissage avec 2 bandes de papier abrasif et valise en tôle d'acier.

Description technique

Porte-outils	M 14
Puissance absorbée	950 W
Référence fabricant	KNSE 9-150
Poids	2,7 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	4 m
Plage de vitesses de rotation	900 - 3800 min ⁻¹
Ø disque	150 mm