

Garant**Rallonge, 1/2", Longueur totale: 125mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 641029 125 |
| GTIN | 4067263736967 |
| Classe d'article | 61A |

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d'assembler les pièces d'entraînement/adaptateurs "à l'aveugle". Avec "collet" pour prise ferme.

Norme:**DIN 3123-B 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Longueur totale | 125 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Type de produit | Rallonge |