

Garant
Fraise à copier à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/3mm


Données de commande

N° commande	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise. Extensibles à volonté grâce au raccord fileté.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Ø D ₂	29 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Filetage attachement M	M16
Ø dents D _c	42 mm
Plaquette adaptée	VCG. 2205
Longueur totale L _{tot}	47 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Nombre de dents Z	3
Angle de plongée oblique α _{max}	5,3 degré

Perçage par interpolation a_p	8 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	32,34 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP