

melabo**Touret à meuler double, 230 V, Type: DS200P****Données de commande**

N° commande	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Touret à meuler double pour le meulage, l'affûtage, l'ébavurage et, en cas d'utilisation d'une brosse métallique, également pour le dérouillage de l'acier et des métaux. L'éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.

- **Surfaces d'appui de pièces réglables sans outil.**
- **Machine puissante pour travaux intensifs d'affûtage, de meulage et d'ébavurage.**
- **Convient à l'utilisation de brosses circulaires en fil d'acier pour l'élimination de la rouille.**
- **Eclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.**
- **Grande surface inclinable avec rainure en V pratique pour aiguiser les aiguilles à souder.**
- **Moteur à induction silencieux, à faibles vibrations et sans entretien.**
- **Fonctionnement silencieux et longue durée de vie des disques grâce à la bride de fixation de haute qualité.**
- **Sécurité de travail maximale grâce aux très grandes et solides vitres de protection contre les étincelles.**

Livraison:

Avec meules en corindon normal 36 P et 60 N, pare-étincelles, un support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	DS 200 Plus
Vitesse de rotation max.	2980 min ⁻¹
Puissance absorbée	600 W
Ø alésage meule H	32 mm
Largeur meule T	25 mm
Ø meule D	200 mm
Poids	17,5 kg
Longueur câble	1,8 m
Puissance nominale	230 V