

**DNMG 150608, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 210 - 450 m/min**Description technique**

Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CCX
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale	210 - 450 m/min
Type d'outils	Cermet
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	PP
Type de produit	Plaquette pour tournage