

**Garant**
**VCGX 220520 FR, HU7810, Type: ALU**


## Données de commande

N° commande	211859 ALU
GTIN	4045197700438
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie – réduction extrême de la tendance au collage.

### Remarque(s):

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$  pour l'ébauche avec  $a_e = 1 \times D$ .

## Description technique

Type	ALU
Avance $f_z$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	2 mm
Code ISO plaquette	VCGX 220520 FR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Plastiques	adaptée	1900 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	500 m/min	N
CuZn	adaptée	400 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		