



CC. T 060202, Nuance: CCX



Données de commande

N° commande	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Classe d'article	25E

Description

CC. T 060202 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 310 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Cermet
Application principale	P
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Brise-copeaux	PP
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M

Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	CCX
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 310 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage