

**Garant**
**APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST1400**


## Données de commande

N° commande	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,1 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060204 ER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		