

**CC. T 060204, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Classe d'article	25E

Description

CC. T 060204 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 310 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 310 m/min
Brise-copeaux	PP
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Nuance	CCX
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Cermet

Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Continue
Type de produit	Plaquette pour tournage