

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST900****Données de commande**

N° commande	215638 ST900
GTIN	4045197601438
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,1 mm

Description technique

Type	ST900
Avance f_z par dent	0,1 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060204 ER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	340 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		