

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Type: UNI**

Données de commande

N° commande	215690 UNI
GTIN	4045197601568
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060208 ER
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	290 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		