


CCMT 09T308, Nuance: CCX

Données de commande

N° commande	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T308 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 310 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Nuance	CCX
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Classement finition/ébauche	Finition

Brise-copeaux	PP
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 310 m/min
Type d'outils	Cermet
Type de produit	Plaquette pour tournage