


CC. T 09T302, Nuance: CCX

Données de commande

N° commande	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Classe d'article	25E

Description

CC. T 09T302 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,1 - 0,8 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 310 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Revêtement	revêtu
Nuance	CCX
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 0,8 mm
Condition de coupe	Continue

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 310 m/min
Type d'outils	Cermet
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	PP
Type de produit	Plaquette pour tournage