


VBMT 160408, Nuance: CCX

Données de commande

N° commande	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160408 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 300 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Cermet
Nuance	CCX
Code ISO plaquette	VBMT160408
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	PP

Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage