

**VBMT 160404, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Classe d'article	25E

Description

VBMT 160404 CCX Nuance: CCX

Brise-copeaux: PP

Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 300 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	VBMT160404
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 300 m/min
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	PP
Revêtement	revêtu
Nuance	CCX
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Type d'outils	Cermet
Type de produit	Plaquette pour tournage