

**VBMT 110304, Nuance: CCX****Données de commande**

N° commande	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Classe d'article	25E

**Description technique**

Code ISO plaquette	VBMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	PP
Application principale	P
Revêtement	revêtu
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CCX
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 300 m/min

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage