

**CNMG 120412, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	CA315
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	K
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	KG
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage