


SNMG 120408, Nuance: CA315

Données de commande

N° commande	251254 CA315
GTIN	4960664799343
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	K
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Brise-copeaux	KG
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Nuance	CA315
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage