

**Garant****Fraise à copier (RD..07) 0° négatif, avec filetage, Ø D: 15mm****Données de commande**

N° commande	212100 15
GTIN	4045197192431
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

**Remarque(s):**

$a_{p\max} = 1,5$  mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Description technique**

Filetage attachement M	M8
Plaquette adaptée	RD.. 0702
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	23 mm

Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	6,21 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Perçage par interpolation $a_p$	1,5 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	4,51 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	28 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219803
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP