

**Garant**
**Fraise à copier (RD..07) 0° négatif, avec filetage, Ø D: 35mm**

**Données de commande**

N° commande	212100 35
GTIN	4045197192509
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

**Remarque(s):**

$a_{p\ max} = 1,5\ mm$ .

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

**Description technique**

Longueur totale $L_{tot}$	42 mm
Ø $D_3$	28 mm
Ø dents $D_c$	35 mm
Filetage attachement M	M16
Ø $D_1\ h6$	17 mm
Plaquette adaptée	RD.. 0702
Ø $D_2$	28,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219803 (8IP; 1,2 Nm)

Nombre de dents Z	6
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	26,21 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Perçage par interpolation $a_p$	1,5 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,07 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219803
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2