

**WN.G 080404, Nuance: CA315**

Données de commande

N° commande	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Brise-copeaux	KG
Nuance	CA315
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Application principale	K

Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage