

**Garant****XDHW 10T310, HB7535, Type: UNI**

## Données de commande

N° commande	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Classe d'article	21A

## Description

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	XDHW 10T310
Nuance	HB7535
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
--	------------	-------	----------

Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	210 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		