

**DC. T 11T304, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Nuance	CA315
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm

Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage