

**DCMT 070208, Nuance: CA315****Données de commande**

N° commande	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Nuance	CA315
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	K
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 070208
Brise-copeaux	GK
Type d'outils	Carbure

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage