


Garant
APKT 16..04 PDFR, HU7710, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p_{max}} = 7 \text{ mm}$.

Epaisseur plan de travail: 5,05 mm

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,18 mm

Description technique

Porte-outils adapté	AP..1604
Avance f_z par dent	0,18 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	APKT 16..04 PDFR
Nuance	HU7710

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,05 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	350 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		