

**CCMT 060204 Wiper, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Classe d'article	25E

Description

CCMT 060204 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	WP
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 060204

Revêtement	revêtu
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage