

**CCMT 09T302, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260194 CA025P
GTIN	4960664878123
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T302 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm

Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nuance	CA025P
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage