

**Garant**
**APXT 16..08 PDSR, HB7525, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Classe d'article	21A

**Description**
**Remarque(s):**

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 7$  mm.

Épaisseur plan de travail: 5,76 mm

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,18 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Porte-outils adapté	AP..1604
Type	ST900
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APXT 16..08 PDSR
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	185 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		