



APKT 1604PDER-45, X500, Type: UNI



Données de commande

N° commande	215780 UNI
GTIN	2050002058224
Classe d'article	28F

Description

Remarque(s):

N'utiliser ces plaquettes **qu'avec la vis 229908** (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d'utilisation de plaquettes avec $r \geq 3,2$ mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l'assise doit être modifiée.

Description technique

Type	UNI
Code ISO plaquette	APKT 1604PDER-45
Nuance	X500
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	55 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		