

**DC. T 070202, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Classe d'article	25E

Description

DC. T 070202 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Application principale	P
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage