

**CCMT 120408, Nuance: CA025P****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260204 CA025P |
| GTIN             | 4960664878154 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

CCMT 120408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Nuance                 | CA025P          |
| Rayon d'angle          | 0,8 mm          |
| Revêtement             | revêtu          |
| Avance f               | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Type d'outils          | Carbure         |
| Application principale | P               |
| Code ISO plaquette     | CCMT 120408     |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Nombre de changements/dents                   | 2                        |
| Tolérance                                     | M                        |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 3 mm               |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Brise-copeaux                                 | GK                       |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 330 m/min           |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |