


**CCMT 120404, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 120404 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 330 m/min

**Description technique**

Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	GK
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404

Nuance	CA025P
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage